

## Gegevensblad product Kenmerken

# MTN631725

## KNX inbouw bewegingsmelder - ARGUS 180/2,20m - Actief wit - System M



### Hoofd

Range of product	KNX
Beschermde naam	M-Elegance M-Smart M-Star M-Plan glass M-Plan System M M-Arc
Product or component type	Bewegingssensor
Type bus	KNX
Aantal kanalen	5
Kleurtint	Actiefwit glanzend
Colour code	RAL 9016

### Complementair

Type instelling	Lichtgevoeligheid instelbaar
Bedradingsapparaat monteren	Verzonken
Montagehoogte	2,2 m
Belastingscyclus	15.300 minuten
Tijdvertraging	1 seconde inschakelen
Detectiezone beweging	16 m
Horizontale detectiehoek	0...180 °
Detectiezone	Lateral: 8 m
Type bescherming	Kruipzonebescherming
Materiaal	Plastic brilliant
Oppervlaktebehandeling	Antibacterieel

### Packing Units

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	92 g
Hoogte verpakking 1	8,9 cm
Breedte verpakking 1	7,6 cm
Lengte verpakking 1	7,6 cm
Type verpakking 2	CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	30
Gewicht verpakking 2	3,17 kg
Hoogte verpakking 2	18,5 cm
Breedte verpakking 2	30 cm
Lengte verpakking 2	40 cm

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

## Offer Sustainability

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------