

Product data sheet

Characteristics

16317

Cartus C1 Neutral-350 pentru descarcat Prd1 25R Si Prd1 Master



Principal

Tip produs sau componenta	Cartuș
Nume scurt al dispozitivului	C1 Neutral-350
Tip descarcat de supratensiune	Rețea de distribuție a energiei electrice

Suplimentar

Tip clasa descarcat de supratensiune	Tip 1
Tehnologie pentru descarcat de supratensiune	Spark gap
Sistem de împământare	TN TT
[Ue] tensiune nominală de funcționare	230 V c.a. 50 Hz
Curent nominal de descărcare	20 kA
[Uc] tensiunea maximă de funcționare continuă	350 V
Nivel de protecție la tensiune maxim [Up]	<1,5 kV tip 1
[If] curentul ce trebuie urmat	0,1 kA
Mod de montare	Conectare
Suport de montare	În modulul SPD
Pasi de 9 mm	4
Înălțime	50 mm
Latime	36 mm
Adâncime	57 mm
Culoare	Gri antracit (RAL 7016)
Material	PBT (polibutilenă tereftalată)
Timp de răspuns	< 100 ns

Mediu

Standarde	SR EN 61643-1 SR EN 61643-11
Certificari produs	KEMA-KEUR
Grad de protecție IP	Fata frontală IP20
Umiditate relativă	5...90 %
Altitudine de funcționare	0...2000 m
Temperatura ambientală de funcționare	-25...60 °C
Temperatura de depozitare	-40...80 °C

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	215,0 g
Înălțimea formei de impachetare 1	4,5 cm
Latimea formei de impachetare 1	8,3 cm
Lungimea formei de impachetare 1	11 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2	35
Greutatea formei de impachetare 2	8,715 kg
Înălțimea formei de impachetare 2	15 cm
Latimea formei de impachetare 2	30 cm
Lungimea formei de impachetare 2	40 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	54
Greutatea formei de impachetare 3	13,933 kg
Înălțimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------