

Product data sheet

Characteristics

A9XPCM04

Set de 4 conectori



Principal

Gama de produse	Acti9
Nume produs	Linergy FH
Tip produs sau componenta	Conector
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de conectare
Descriere poli	3P + N
Cantitate pe set	Set de 4
Compatibilitate intre pieptenele de conectare si blocul de distributie	Monoconnect

Suplimentar

[In] curent nominal	100 A
Culoare	Alb (RAL 9003)
Conexiuni - borne	Borne cu surub conector sus35 mm ²
Cuplu de strangere	4 N.m
Compatibilitate gama	Acti 9 (Acti9 iC60) pieptene Acti 9 (Acti9 iK60) pieptene Acti 9 (Acti9 iDPN) pieptene Acti 9 (Acti9 iDPN Vigi) pieptene Acti 9 (Acti9 iLD) pieptene Acti 9 (Acti9 iLD K) pieptene Acti 9 (Acti9 iSW) pieptene Acti 9 (Acti9 iSW-NA) pieptene Acti 9 (Acti9 STI) pieptene

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,9 cm
Latime prima forma de impachetare	6,1 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,9 cm
Greutate prima forma de impachetare	64 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	100
Inaltime a doua forma de impachetare	15 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,582 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------