

Product data sheet

Characteristics

EPH4900121

Asfora, Priza date Cat 5e UTP RJ45 + RJ12 alb



Principal

Gama	Asfora
Tip produs sau componenta	Priza de date
Prezentare dispozitiv	Produs complet
Tip priza telefon	Priza telefon RJ12
Tip mufa de date	Priza RJ45 - categorii 5e
Culoare	Alb
Tip de ambalaj	Flow-pack

Suplimentar

Montare dispozitiv	Incastrat
Numar priza	2
Conexiuni - borne	IDC:RJ45 IDC:RJ12
Rigiditate cablu	Rigid
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Finisare suprafata	Lucios
Material conductor	Aramiu
Mod de fixare	Gheare51...80 mm
Inaltime	83 mm
Latime	83 mm
Adancime	36 mm
Adancimea proiectata	9 mm
Greutate neta	0,097 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,6 cm
Latime prima forma de impachetare	11,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,7 cm
Greutate prima forma de impachetare	98,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,4 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,6 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,6 cm

Greutate a doua forma de impachetare	1,06 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	13,294 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------