


Product data sheet

Characteristics

LA4DA2E

TeSys Deca, suppressor module, RC circuit,
24...48V AC



Principal

Gama	TeSys
Nume scurt al dispozitivului	LA4D
Tip produs sau componenta	Module de suprimare
Compatibilitate produs	3P LC1D80...D150 4P LC1D80004...D115004 4P LC1D40008...D80008

Suplimentar

Locul de montare	Sus
Mod de montare	Cu suruburi
Tehnologie de suprimare	Circuit RC
Tensiune circuit de comanda	24...48 V c.a. 50/60 Hz
Maximul varfurilor de tensiune	3 Uc
Greutate neta	0,018 kg

Mediu

Standarde	SR EN 60947-5-1 EN 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certificari produs	UL[RETURN]CSA
Grad de protectie IP	IP2x conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientală de functionare	-25...55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...80 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,000 cm
Latime prima forma de impachetare	2,700 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,100 cm
Greutate prima forma de impachetare	22,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	78
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,000 cm

Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,880 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------