

## Product data sheet

### Characteristics

# LAD4RC3N

## D40A to D65A RC 380-415V Suppressor



### Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nume scurt al dispozitivului	LAD4
Tip produs sau componenta	Module de suprimare
Compatibilitate produs	3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A

### Suplimentar

Locul de montare	Fata
Mod de montare	Cu cleme
Tehnologie de suprimare	Circuit RC
Tensiune circuit de comanda	380...415 V c.a.
Maximul varfurilor de tensiune	3 Uc
Greutate neta	0,02 kg
Culoare	Gri inchis

### Mediu

Standarde	SR EN 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certificari produs	UL CSA
Grad de protectie IP	IP2x conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare	-25...55 °C
Temperatura de depozitare	-40...80 °C

### Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	23,0 g
Înălțimea formei de impachetare 1	2 cm
Lățimea formei de impachetare 1	3 cm
Lungimea formei de impachetare 1	5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	230,0 g
Înălțimea formei de impachetare 2	6,2 cm
Lățimea formei de impachetare 2	7,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2	12 cm

Tip unitate a formei de impachetare 3	S01
Numar de unitati in forma de impachetare 3	100
Greutatea formei de impachetare 3	2,59 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	15 cm
Latimea formei de impachetare 3	15 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

### Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

### Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------