

Product data sheet

Characteristics

LAD4T3U

TeSys Deca - suppressor module - bidirectional peak limiting diode - 126...250V AC/DC



Principal

| | |
|------------------------------|--|
| Gama | TeSys TeSys Deca |
| Nume scurt al dispozitivului | LAD4 |
| Tip produs sau componenta | Module de suprimare |
| Compatibilitate produs | 3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A |

Suplimentar

| | |
|--------------------------------|---|
| Locul de montare | Fata |
| Mod de montare | Cu cleme |
| Tehnologie de suprimare | Dioda limitatoare de varf bidirectionala |
| Tensiune circuit de comanda | 126...250 V c.c. 126...250 V c.a. 50/60 Hz |
| Maximul varfurilor de tensiune | 2 Uc |
| Greutate produs | 0,02 kg |
| Culoare | Gri inchis |

Mediu

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura ambientala de functionare | -25...55 °C |
| Temperatura de depozitare | -40...80 °C |

Unitati de ambalare

| | |
|--|----------|
| Tip unitate a formei de impachetare 1 | PCE |
| Număr de produse în pachet | 1 |
| Greutate colet(Lbs) | 19 g |
| Inaltimea formei de impachetare 1 | 2 cm |
| Latimea formei de impachetare 1 | 6 cm |
| Lungimea formei de impachetare 1 | 4 cm |
| Tip unitate a formei de impachetare 2 | CAR |
| Numar de unitati in forma de impachetare 2 | 10 |
| Greutatea formei de impachetare 2 | 194 g |
| Inaltimea formei de impachetare 2 | 6,5 cm |
| Latimea formei de impachetare 2 | 12 cm |
| Lungimea formei de impachetare 2 | 7 cm |
| Tip unitate a formei de impachetare 3 | S01 |
| Numar de unitati in forma de impachetare 3 | 100 |
| Greutatea formei de impachetare 3 | 2,165 kg |
| Inaltimea formei de impachetare 3 | 15 cm |

| | |
|----------------------------------|-------|
| Latimea formei de impachetare 3 | 15 cm |
| Lungimea formei de impachetare 3 | 40 cm |

Sustenabilitatea ofertei

| | |
|--|--|
| Stare ofertă sustenabilă | Produs Green Premium |
| Regulamentul REACH | Declaratia REACH |
| Conform REACH fara SVHC | Da |
| Directiva RoHS UE | Conform Declaratia RoHS UE |
| Fara metale grele toxice | Da |
| Fara mercur | Da |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | Da |
| Regulamentul RoHS China | Declaratia RoHS China |
| Raport de mediu | Profilul Ambiental Al Produsului |
| WEEE | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

Garanție contractuală

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|