

Product data sheet

Characteristics

LE1D25V7A13

Demaror Dol Capsulat - Tesys Le1-D - 25 A -
Bobina 400 V C.A.



Principal

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys LE
Nume scurt al dispozitivului	LE1D
Tip produs sau componenta	Demaror DOLincorporat
Aplicatie a dispozitivului	Standard
Categorie de utilizare	AC-3
Compozitie dispozitiv	Thermal overload relay comandat separat Contactor
Tip de control	Interrupator cu revenire reset albastru R Selector switch 2 positions start/stop O-I

Suplimentar

Putere motor kW	11 KW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz 11 KW la 415 V c.a. 50/60 Hz 11 KW la 440 V c.a. 50/60 Hz 15 KW la 500 V c.a. 50/60 Hz 15 KW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz 5,5 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz
[I _{th}] Conventional free air thermal current	22 A
[U _c] control circuit voltage	400 V c.a. 50/60 Hz
Numarul intrarii de cablu	2 ISO20 top 2 ISO25 top 2 ISO20 jos 2 ISO25 jos 2 Pg 16 jos 2 Pg 21 jos
Lățime	101 mm
Înălțime	201 mm
Adâncime	160 mm
Greutate neta	1,015 kg

Mediu

Material	Polycarbonat
Grad de protecție IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protecție IK	IK07 conforming to SR EN 60529
Standarde	IEC 60947-4-1
Temperatura ambientală de utilizare	-5...40 °C
Caracteristica de mediu	Mediu standard
Certificari produs	UKCA

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	18,5 cm
Latime prima forma de impachetare	16,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	24 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,015 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------