

Product data sheet

Characteristics

LE6D18P7

Demaror Stea-Triunghi Capsulat - Tesys Le6-D
- 22 Kw - Bobina 230 V C.A.



Principal

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys LE
Nume scurt al dispozitivului	LE6D
Tip produs sau componenta	Enclosed star-delta starter
Aplicatie a dispozitivului	Standard
Material	Policarbonat
Categorie de utilizare	AC-3
Compozitie dispozitiv	Thermal overload relay comandat separat Star-delta contactors Separator siguranta Mechanical interlock
[Ie] curent nominal de utilizare	18 A AC-3
Putere motor kW	11 KW la 220 V c.a. 50/60 Hz 18,5 KW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz 22 KW la 415 V c.a. 50/60 Hz 22 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	230 V c.a. 50/60 Hz
Calibrul fuzibilului asociat	40 A 14 x 51 mm aM
Tip de control	Interrupator cu revenire start verde I Interrupator cu revenire stop/reset rosu O

Suplimentar

Numarul intrarii de cablu	2 ISO20 top 2 ISO25 top 2 ISO32 top 2 ISO40 top 2 ISO20 jos 2 ISO25 jos 2 ISO32 jos 2 ISO40 jos
Ltime	186 mm
Inaltime	348 mm
Adancime	175,5 mm
Greutate neta	4,85 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK07 conforming to SR EN 60529
Standarde	IEC 60947-4-1
Temperatura ambientala de utilizare	-5...40 °C
Caracteristica de mediu	Mediu standard
Certificari produs	UKCA

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	26 cm
Latime prima forma de impachetare	29 cm
Lungime prima forma de impachetare	40 cm
Greutate prima forma de impachetare	4,85 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------