

Product data sheet

Characteristics

NSYCAG12LPH1

Supape Etansate Anti-Condens Ip68 Øm12
F16 Litri/Ora La 0,07 Bar



Principal

Gama	ClimaSys
Tip produs	ClimaSys CA
Compatibilitate gama	Thalassa (Thalassa PLS) Thalassa (Thalassa PLM) Thalassa (Thalassa TBS) Thalassa (Thalassa TBP)
Tip produs sau componenta	Pressure release valve
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii pentru gestionarea termica
Caracteristica de mediu	Rezistent la apa
Mod de fixare	Înșurubat
Compozitie dispozitiv	1 valve
Cantitate pe set	Set de 10

Suplimentar

Material	Membrane: Acrilic co-polymer PA6
Diametru	11,5 mm
Înălțime	17,1 mm
Latime	18,3 mm
Rezistența la foc	V2
Temperatura de funcționare	-40...150 °C
Permeabilitate	16 l/h
Diferența de presiune	< 1 bar

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Înălțime prima forma de impachetare	1,78 cm
Latime prima forma de impachetare	1,78 cm
Lungime prima forma de impachetare	1,78 cm
Greutate prima forma de impachetare	4 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Înălțime a doua forma de impachetare	2,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	8 cm
Lungime a doua forma de impachetare	14 cm
Greutate a doua forma de impachetare	40 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a treia forma de impachetare	400
Înălțime a treia forma de impachetare	20 cm

Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	1,6 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------