

## Product data sheet

### Characteristics

# NSYTRASV2

## Purtator Componente Cu Dioda 1N4007 Integrata, De La Dreapta La Stanga



### Principal

Gama	Linergy
Nume produs	TR
Tip produs sau componenta	Component carrier
Nume scurt al dispozitivului	TRA
Accesorii / piese separate	Accesoriu de conectare
Compatibilitate produs	TRV borna cu surub - deconectare suport amovibil terminal block TRR bornă cu arc - deconectare suport amovibil terminal block TRP push-in - deconectare suport amovibil terminal block
Lungime	24 mm
Grosime	5,2 mm

### Suplimentar

Sectiune cablu	2,5 Mm <sup>2</sup> 4 mm <sup>2</sup>
Number of connections	1 2
Numar de borne	2 3
Numarul de intrari de masurare	0 1
Mod de montare	Conectare
Cantitate pe set	Set de 10
Greutate neta	3,75 g
Culoare	Gri
Echiptament furnizat	Diode 1N4007

### Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	3,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1	0,6 cm
Latimea formei de impachetare 1	2,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	3,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BAG
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	38,0 g
Inaltimea formei de impachetare 2	1,3 cm
Latimea formei de impachetare 2	7 cm
Lungimea formei de impachetare 2	10 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S01
Numar de unitati in forma de impachetare 3	400

Greutatea formei de impachetare 3	1,706 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	15 cm
Latimea formei de impachetare 3	15 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

### Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

### Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------