



Presentazione

Range of product	Acti9
Nome prodotto	Acti9 IHP
Nome dispositivo	IHP
Tipo prodotto	Temporizzatore digitale programmabile
Applicazione	Edificio
Tipo batteria	Litio
Numero di vie	2
Lingua	Francese Italiano Spagnolo Tedesco Portoghese Inglese
Colore	Bianco (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	Compatibilità meccanica con pettini di distribuzione elettrici
Potenza assorbita	7 VA
Massima corrente di commutazione	10 A - 250 V CA pf = 0,6 16 A - 250 V CA pf = 1
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA +/- 10 % a 50/60 Hz
Precisione	+/-1 s/giorno 20 °C
Durata del ciclo	24 ore + 7 giorni
Massimo numero di commutazioni	56
Durata intervallo minimo	1 min
Funzione disponibile	Cambio automatico orario invernale / estivo
Tipo display	LCD retroilluminato
Durata batteria	6 anni
Tempo di backup	Durata 6 anni e salvataggio programma
Tipo di regolazione	Assenza per funzione vacanza
Conessioni - morsetti	Terminali senza viti
Supporto di montaggio	Guida DIN
Passo 9 mm	5
Larghezza	45 mm
Altezza	85 mm
Profondità	66 mm
Funzione	None
Assenza per vacanze	Si
Commutazione orario	Automatico
Aggiornato da	Nessuno
Codice compatibilità	IHP

Ambiente

Temperatura ambiente	-10...50 °C
Grado di protezione IP	IP20 B

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------