Scheda prodotto
Caratteristiche

NSYS3D6640
Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, senza piastra di montaggio, 600x600x400mm, IP66, IK10

Presentazione

Gamma	Spacial
Nome prodotto	Spacial S3D
Application	Multifunzione
Category	Cassetta compatta
Altezza nominale cassetta	600 mm
Larghezza nominale cassetta	600 mm
Profondità nominale cassetta	400 mm
Tipo di porta	Semplice
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo	Standard
Tipo accessorio d'installazione	Montaggio a parete
Composizione dispositivo	1 corpo 1 porta 1 serratura 1 piastra passacavo

Caratteristiche tecniche

Body type	Struttura monoblocco Guida frontale salvagoccia doppio spessore
Numero di porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura porta	Reversibile (120 °)
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra
Accessibilità per uso	Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere Piastra pressacavo Con viti
Materiale	Acciaio
Finitura superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme di riferimento	IEC 62208
Certificazioni prodotto	LR[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]cUL[RETURN]GL[RETURN]UL
Peso prodotto	19 kg

Ambiente

Grado di protezione NEMA	NEMA 4X/13
Grado di protezione IK	IK10 conforme a CEI 62262
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	44,5 cm
Confezione 1: larghezza	61 cm
Confezione 1: profondità	61,5 cm
Confezione 1: peso	17,88 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	200 cm
Confezione 2: larghezza	100 cm
Confezione 2: profondità	120 cm
Confezione 2: peso	183 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months