


Termékadatlap
JellemzőkMGU2.704.18
UNICA Quadro kettes keret, fehér

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülék alkalmazás	Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa	Keret
Esztétikai név	Unica Quadro
Sorolás száma	2-es sorolás vízszintes 2-es sorolás függőleges
Rögzítési mód	Rápatintható
Keret színe	Fehér

Kiegészítő jellemzők

Anyag	ASA + PC: keret
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság	87 mm
Szélesség	158 mm
Mélység	14 mm
Középpontok közötti távolság	71 mm
Nettó súly	0,028 kg
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági

Környezet

IK védettségi fok	IK02
IP védettségi fok	IP20
Környezeti jellemző	UV-álló Olaj Folyékony szappan Alkohol Ablaktisztító folyadék Fehérítő Benzin Aceton

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,500 cm
1. csomag szélessége	8,500 cm
1. csomag hossza	16,000 cm
1. csomag súlya	28,200 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	12,500 cm
2. csomag szélessége	13,000 cm
2. csomag hossza	18,500 cm

2. csomag súlya	344,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	80
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	3,140 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------