



Osnovno

Ponuda	Asfora
Vrsta proizvoda ili dijela	TV - SAT - R utičnica
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Tip TV utičnice	Srednja utičnica (prolaz)
Dodatne informacije ožičenja uređaja	Za serijske distribucijske isteme
Tip pakiranja	Horizontalno pakiranje

Dodatno

Montaža uređaja	U istoj ravnini
Način učvršćivanja	Kukice 51...80 mm
Broj utičnice	3
TV priključak	Muški IEC 9,52 mm
Radio priključak	Ženski IEC 9,52 mm
SAT priključak	F tip
Atenuacija	4 dB
Nijansa boje	Bijela
Završna obrada	Sjajni
Materijal	ABS: Osnovna ploča ABS: Okvir pokrova
Tok istosmjerne struje	U SAT utičnicu
Broj po liniji	4
Priključci	Bezvijčane stezaljke
Materijal vodiča	Bakar
Visina	83 mm
Širina	83 mm
Dubina	42 mm
Dubina stršenja	13 mm
Neto masa proizvoda	0,117 kg
IP stupanj zaštite	IP20

Okolina

Oznake kvalitete	CE
------------------	----

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	4,000 cm
Paket 1 Širina	8,000 cm
Paket 1 Dužina	8,000 cm
Paket 1 Težina	104,300 g
Mjerna jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica u Paketu 2	10

Paket 2 Visina	9,500 cm
Paket 2 Širina	18,500 cm
Paket 2 Dužina	27,500 cm
Paket 2 Težina	1,130 kg
Mjerna jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica u Paketu 3	60
Paket 3 Visina	30,000 cm
Paket 3 Širina	30,000 cm
Paket 3 Dužina	40,000 cm
Paket 3 Težina	7,136 kg

Održivost ponude

Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, bez SVHC	Da
Direktiva EU RoHS	Sukladno  Izjava EU RoHS
Propis RoHS za Kinu	 Izjava RoHS Za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću	 Da
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------