

Product data sheet

Characteristics

WDE000516

Cedar Plus, Intrerupator cu revenire cu simbol lumina si indicator luminos, 16A, alb



Principal

Nume gama	Cedar Plus
Tip produs sau componenta	Intrerupator cu revenire si indicator luminos
Funcție	Intrerupator cu revenire
Forma de livrare	Produs complet
Lampa de veghe	Indicator luminos de localizare
Culoare rama	Alb
Marcaj	Simbol lumina

Suplimentar

Instalare	Suprafata
Gama de puteri	3680 W
Curent nominal	16 A la 250 V c.a.
Tip borne	Borne lift
Capacitatea borna	2 cablu(ri) 2,5 mm²
Structura cablu	Rigid Flexibil
Lungime de dezizolare conductor	11 mm
Material parti vizibile	PA6 FR850
Finisare suprafata	Lucios
Inaltime	79 mm
Latime	66 mm
Adancime	48 mm
Greutate neta	0,097 kg

Mediu

Certificari produs	KEMA
Grad de protectie IP	IP44

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,800 cm
Latime prima forma de impachetare	6,600 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,900 cm
Greutate prima forma de impachetare	97,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	18,500 cm

Latime a doua forma de impachetare	9,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,115 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	60
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	7,218 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------