

Product data sheet

Characteristics

KSA100AB4

Canalis - Unit. Alimentare Pt. Ksa - 100 A -
Montaj Stanga Sau Dreapta



Principal

Gama de produse	Canalis
Nume produs	KS
Nume scurt al dispozitivului	KSA
Compatibilitate produs	Canalis KSA busbar trunking 100...250 A
Tip oferta	Classic Rising main
Tip produs sau componenta	Unitate de alimentare
Material bara	Aluminiu
[Ie] curent nominal de utilizare	100 A
[Ue] tensiune nominala	230...690 V
Numarul circuitelor	1
Polaritate canal de bara colectoare	3L + N + PE
Tip de protectie	Fără protecție
Tip de control	Fara
Culoare	Alb (RAL 9001)

Suplimentar

Echipament furnizat	End cover
Locul de montare	Dreapta Stanga
Mod de montare	Cu suruburi
Suport de montare	Bara colectoare
Material corp	Plastic
Conexiuni - borne	Cutie de borne pentru 16 mm ² flexibil Cutie de borne pentru 16 mm ² rigid
Latime	390 mm
Adancime	112 mm
Inaltime	212 mm
Greutate neta	1,8 kg
Standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Mediu

Grad de protectie IP	IP55 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK08 conforming to IEC 62262

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	12,500 cm
Latime prima forma de impachetare	22,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	39,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	2,015 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare	30
Inaltime a doua forma de impachetare	89,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	66,565 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs fara halogen

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------