

Product data sheet

Characteristics

MTN6600-0603

Contor energie KNX 3x230 V / 16 A



Principal

Gama de produse	KNX
Tip produs sau componenta	Contor de energie
Tip magistrala	KNX
Numar de canale	3
Culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentar

Tip de masurare	Putere Curent Consum de energie
Funcție disponibilă	Managementul energiei Prag de alarma Toleranță reglabilă
[Us] tensiune nominală de alimentare	24 V c.c., <12,5 mA
Tensiune de intrare	230 V c.a. 50/60 Hz
Curent de intrare	16 A pe canal
Clasa de precizie	Clasa 1 energie activă conformitate cu IEC 61557-12
Precizie de măsurare	Putere: +/- 10 % Curent: +/- 10 %
Tip de intrare	Transformator de curent 0...20 mA
Pas de 18 mm	4
Suport de montare	Sina DIN
Tip de control	Actionare manuală mod de programare
Semnalizare locală	Verde LED pentru RUN Rosu LED pentru mod de programare Verde și rosu LED pentru stare canal
Conexiuni - borne	Bornă de autobuz pentru KNX bus 2,5 mm ² borne cu surub pentru interior
Înălțime	90 mm
Lățime	72 mm
Adâncime	65 mm

Mediu

Grad de protecție IP	IP20
Temperatura ambientală de funcționare	-5...45 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,300 cm
Latime prima forma de impachetare	12,700 cm
Lungime prima forma de impachetare	15,900 cm
Greutate prima forma de impachetare	242,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	19,400 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,700 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,600 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,794 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale Profil circularitate
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------