




Principal

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Intrerupator cu revenire
Prezentare dispozitiv	Mecanism cu suport de fixare
Tip magistrala	KNX
Culoare	Antracit (RAL 7021)
Echipament furnizat	Manual de utilizare Suport de fixare Set de 20 de simboluri

Suplimentar

Compatibilitate gama	KNX
Montare dispozitiv	Incastrat
Tip tehnologie	Electronic
Funcție disponibilă	Impulsuri cu telegrame de 2 biti Impulsuri ce declanșează telegrame de 1, 2, 4 sau 8 biti
Numar module	2 module
Numar de clapete	2
Mediu de sustinere a transmisiei	Cablu torsadat
Numarul tastelor FUNCTION	4
Tip de control	Clapeta
Tip rama	Suport eticheta
Mod de operare	Sistem magistrala KNX
Semnalizare locala	4 albastru LED
Mod de fixare	Suruburi
Material	Plastic mat
Inaltime	74,6 mm
Latime	74,6 mm
Adancime	37,5 mm
Adancime de montaj	24 mm
Rezistentă la agenți chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,0 cm
Latime prima forma de impachetare	9,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	121,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	24
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,385 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	 Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------