


Product data sheet

Characteristics

NU610386

Noua Unica, Rama Unica Pure 3m sticla sablata negru



Principal

Gama	Noua Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Pure
Numar de posturi	1 post
Directie de instalare	Orizantal
Tip rama	Simpla
Numar module	3 module
Mod de fixare	Clipsare
Culoare	Sticla neagra
Culoare laterala	Negru (RAL 7021)

Suplimentar

Material	Polycarbonat: placa intermediara
Finisare suprafata	Lucios
Standarde	SR EN 60669-1 IEC 60884-1
Latime	120 mm
Inaltime	89,7 mm
Adancime	9 mm
Greutate neta	0,069 kg
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP21 D

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,5 cm
Latime prima forma de impachetare	40 cm
Lungime prima forma de impachetare	60 cm
Greutate prima forma de impachetare	99 g

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	64
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	40 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,039 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	256
Inaltime a treia forma de impachetare	77 cm
Latime a treia forma de impachetare	60 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80 cm
Greutate a treia forma de impachetare	36,656 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Sustainable packaging	Yes
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------