


Product data sheet

Characteristics

NU7008C

Noua Unica, Suport fix plastic+c. protectie
10m/4p



Principal

Gama de produse	Noua Unica
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de fixare
Tip produs sau componenta	Suport de fixare
Numar module	8 module (4 posturi) 10 module (1 post)
Numar de posturi	1 post 4 posturi
Mod de fixare	Suruburi

Suplimentar

Echipament furnizat	Capac de protectie
Material	Zamak
Standarde	SR EN 60669-1 IEC 60884-1
Adancime	24 mm
Latime	78 mm
Inaltime	287 mm
Greutate neta	0,12 kg
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3 cm
Latime prima forma de impachetare	8 cm
Lungime prima forma de impachetare	29 cm
Greutate prima forma de impachetare	140 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	11 cm
Latime a doua forma de impachetare	12 cm
Lungime a doua forma de impachetare	32 cm
Greutate a doua forma de impachetare	808 g

Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	50
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	40 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60 cm
Greutate a treia forma de impachetare	8,849 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------