


Product data sheet

Characteristics

NU810318

Noua Unica, Doza montaj PT 3m Unica Studio, alb



Principal

Gama	Noua Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Doza montaj aparent
Denumire	Unica Studio
Numar module	3 module
Numar de posturi	1 post
Mod de fixare	Cu 4 pini
Informatii suplimentare	Materiale cu autostingere Rezistenta la flacari 650 °C - 30 s
Culoare	Alb (RAL 9003)
Culoare principala	Alb

Suplimentar

Montare dispozitiv	Suprafata
Intrare cablu	4 predecupaje
Compatibilitate produs	Pentru suport de fixare dreptunghiular
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): doza de aparat
Tratament suprafata	Netratat
Adancime	40 mm
Latime	118 mm
Inaltime	83 mm
Greutate neta	0,063 kg

Mediu

Standarde	UNE 60670-1
Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Acetona Benzina Fluid de curatare a geamurilor Alcool Sapun lichid Rezistent UV Decolorant Ulei

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,4 cm
Latime prima forma de impachetare	8,3 cm
Lungime prima forma de impachetare	11,8 cm
Greutate prima forma de impachetare	70 g

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	12,2 cm
Latime a doua forma de impachetare	12 cm
Lungime a doua forma de impachetare	24,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	468,1 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	75
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	40 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60 cm
Greutate a treia forma de impachetare	7,724 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Sustainable packaging	Yes
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------