

Product data sheet

Characteristics

NU941118

Noua Unica, Capac priza RJ45 2m alb



Principal

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Placa centrala
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de fixare
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Numar priza	1
Echipament furnizat	Clapeta de protectie Suport eticheta
Culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentar

Tipul conectorului	RJ45
Montare dispozitiv	Incastrat
Mod de fixare	Clipsare
Directie de instalare	Drept
Tip rama	Obturator
Numar module	2 module
Tip amprenta	Conector S-One
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
Finisare suprafata	Lucios
Adancime	27 mm
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Grad de protectie IK	IK01

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,500 cm
Latime prima forma de impachetare	4,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,500 cm

Greutate prima forma de impachetare	9,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	5,600 cm
Latime a doua forma de impachetare	14,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	26,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	189,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	100
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	2,347 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------