

Product data sheet

Characteristics

NU910020

Noua Unica, Clapeta intrerupator 1m alb antibacterian



Principal

Gama	Noua Unica
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de adaptare
Tip produs sau componenta	Clapeta
Numar module	1 modul
Prezentare dispozitiv	Clapeta
Mod de fixare	Clipsare
Culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentar

Destinatie produs	Intrerupator
Finisare suprafata	Lucios
Tratament suprafata	Antibacterian
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta
Adancime	9 mm
Latime	22,5 mm
Inaltime	45 mm
Greutate neta	0,002 kg
Tip de ambalaj	Flow-pack
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IK	IK04
Grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	0,9 cm
Latime prima forma de impachetare	2,3 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	4,0 g

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Înălțime a doua forma de impachetare	6,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	12,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	94,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare	20
Înălțime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	405,0 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------