

Product data sheet

Characteristics

NU947818

Noua Unica, Capac priza dubla RJ45 45x90 alb



Principal

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Placa centrala
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de fixare
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Numar priza	2
Echipament furnizat	Clapeta de protectie Suport eticheta
Culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentar

Tipul conectorului	RJ45
Montare dispozitiv	Incastrat
Mod de fixare	Clipsare
Directie de instalare	Drept
Tip rama	Obturator
Numar module	4 module
Tip amprenta	Conector S-One
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centrala
Finisare suprafata	Lucios
Adancime	27 mm
Latime	45 mm
Inaltime	90 mm
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Grad de protectie IK	IK01

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,7 cm
Latime prima forma de impachetare	4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	9 cm

Greutate prima forma de impachetare	27 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	10,6 cm
Latime a doua forma de impachetare	11,2 cm
Lungime a doua forma de impachetare	11,8 cm
Greutate a doua forma de impachetare	203 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	60
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	2,876 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------