

Product data sheet

Characteristics

OVA48946

Smartbeam IP65 PT Dicube 190lm 3h ESC



Principal

Gama	Exiway
Nume produs	Exiway Smartbeam DiCube
Tip produs sau componenta	Emergency luminaire
Aplicatie a dispozitivului	Iluminat antipanica
Funcție	Addressable
Operational mode	Nementinut Mentinut
Numar de baterii	1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
Culoare	Alb
Sursa de lumina	1 x LED 10 W
Culoare sursa de lumina	Alb
Tip rama	Transparent

Suplimentar

[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. 50/60 Hz
Puterea consumata in VA	4,6 VA nementinut 8,7 VA mentinut
Puterea consumata in W	3,5 W mentinut 0,52 W nementinut
Clasa de izolatie electrica	Clasa II
Port protocol de comunicatie	DALI
Durata de viata a LED-ului	100000 H
Funcție disponibilă	Automatic addressing of emergency lighting by means of control unit
Funcție de testare	Test automat periodic functional si de durata
Autonomie	3 h
Timp de incarcare	12 H
Flux luminos	190 lm
Iluminare	1 lux
Material	Polycarbonat autostingere
Inaltime	176 mm
Adancime	53,5 mm
Lățime	176 mm
Greutate neta	0,52 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP65
Grad de protectie IK	IK07
Rezistenta la foc	V2
Rezistenta la foc	850 °C
Certificari produs	ENEC[RETURN]UE

Temperatura ambientală de utilizare	0...40 °C
Standarde	EN 60598-2-22 SR EN 62034 SR EN 62471 IEC 62386-102 SR EN 62471 grupul 1 SR EN 60695-2-10 IEC 62386-202

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,0 cm
Latime prima forma de impachetare	15,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	15,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	630,0 g

Sustenabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 Months
----------	-----------