



Principal

Gama	Noua Unica
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de schimb
Tip produs sau componenta	LED de schimb
Destinatie produs	Intrerupator
Culoare bloc de lumini	Alb
Tip bec	LED

Suplimentar

[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V c.a. pentru intrerupator
Consum de curent	0.15 mA
Crestere temperatura	Max +15 °C peste temperatura ambianta
Temperatura ambiantala de functionare	5...45 °C
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Standarde	SR EN 60669-1
Grad de protectie IK	IK04
Grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,000 cm
Latime prima forma de impachetare	1,100 cm
Lungime prima forma de impachetare	3,200 cm
Greutate prima forma de impachetare	2,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	7,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	8,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	9,700 cm
Greutate a doua forma de impachetare	56,000 g

Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare	50
Inaltime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	475,000 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Sustainable packaging	Yes
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------