



Hoofd

Productreeks	Acti 9
Product or component type	OC en fout contact
Device short name	OF+SD 24
Device application	For Smartlink interface
Samenstelling signaleringscontacten	1 NO + 1 NC
In toegekende stroomsterkte	DC-12 2...100 mA at 24 V, DC +/- 20 %
Aantal modules van 9 mm	1

Complementair

[Ui] rated insulation voltage	500 V conform aan IEC 60664-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conform aan IEC 60664-1
Local signalling	Mechanische indicator
Mounting mode	Vast
Mounting support	DIN-rail
Comb busbar and distribution block compatibility	Onderzijde: JA
Height	85,5 mm
Width	9 mm
Depth	73,5 mm
Net weight	28 g
Colour	Wit
Elektrische duurzaamheid	20000 cycles conform aan IEC 60947-5-4
Aansluitingen - aansluitklemmen	Veerklem Ti24 (bovenzijde) 1 kabel(s) 0,5...1,5 mm ² - stijf Veerklem Ti24 (bovenzijde) 1 kabel(s) 0,5...1,5 mm ² - flexibel
Wire stripping length	10 mm

Omgeving

Standards	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Quality labels	CE
Pollution degree	2 conform aan IEC 60664-1
Overvoltage category	III
Tropicalisation	2 conform aan IEC 60947-5-1
Relative humidity	93 % bij 40 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	2 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	36 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,7 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	487 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,871 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------