

Gegevensblad product

Kenmerken

A9S60292

iSW - Lastscheider 2P - In=125A - Ue=415V
AC



Hoofd

Range	Acti 9
Product name	Acti 9 iSW
Product or component type	Lastscheider
Device short name	ISW
Device application	Controle Isolatie
Poles description	2P
Utilisation category	AC-22A conform aan EN 60947-3 AC-22A conform aan IEC 60947-3
Suitability for isolation	Ja conform aan EN 60947-3 Ja conform aan IEC 60947-3

Complementair

Ie toegekende bedrijfstrom	125 A bij 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	415 V AC 50/60 Hz
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conform aan EN 60947-3 6 kV conform aan IEC 60947-3
Control type	Omschakelen
Local signalling	AAN/UIT indicatie
Contact position indicator	Ja
Mounting mode	Vast
Mounting support	DIN-rail
Comb busbar and distribution block compatibility	Standaard
Aantal modules van 9 mm	4
Height	77 mm
Width	36 mm
Depth	70 mm
Colour	Wit
Mechanical durability	50000 cycles
Electrical durability	2500 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen - <= 50 mm ² - stijf Tunnelaansluitklemmen - <= 35 mm ² - flexibel Tunnelaansluitklemmen - <= 35 mm ² - flexibel met kopring
Draadstriplengte	9 mm
Tightening torque	3,5 N.m

Omgeving

Standards	IEC 60947-3
IP beschermingsgraad	IP4
Pollution degree	3 conform aan IEC 60947-3
Tropicalisation	2
Relative humidity	95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation	-20...50 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Packing Units

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	156 g
Hoogte verpakking 1	3,6 cm
Breedte verpakking 1	7,5 cm
Lengte verpakking 1	8,5 cm

Offer Sustainability

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------