

Gegevensblad product

Kenmerken

A9XAH257

Acti9 - Kamrail - 2P+Aux - 18mm Pitch - 57 mod - Onder - 100A



Hoofd

Range	Acti 9
Product or component type	Combinatierail
Categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
Lines description	1L + N
Length in 18 mm modules	57

Complementair

Aantal kanalen	22-wegs Aux + N + 1 L
Poles configuration for 1 way	1 x 1P + N 1 x 2P
Aansluitingssteek	18 mm
Type connector	Tand
Afstand tussen wegen	45 mm
Markering	N L
Isolatie	Geïsoleerd
Product presentatie	Snijdbaar
Meegedeleverde apparatuur	Set van 10 end piece
Ie toegekende bedrijfstrom	100 A bij 40 °C
Ue toegekende bedrijfspanning	415 V AC
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC conform aan IEC 61439-2
Mounting mode	Horizontaal
Montagezone	Top or bottom op tunnelaansluitklemmen Top or bottom op double terminal
Aantal modules van 9 mm	114
Width	1000 mm
Colour	Wit (RAL 9003)
Bereik compatibiliteit	Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iLD Acti 9 iLD K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Multi 9 C60

Omgeving

Standards	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Vuurbestendigheid	960 °C (30 s) conform aan IEC 60695-2-1
Pollution degree	3 conform aan IEC 60947-7-1
IP beschermingsgraad	IP20 with end-pieces and tooth covers

Packing Units

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	433 g
Hoogte verpakking 1	5,5 cm
Breedte verpakking 1	9 cm
Lengte verpakking 1	107 cm
Type verpakking 2	P12
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	135
Gewicht verpakking 2	70,509 kg
Hoogte verpakking 2	112 cm
Breedte verpakking 2	80 cm
Lengte verpakking 2	120 cm
Type verpakking 3	BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	5
Gewicht verpakking 3	2,167 kg
Hoogte verpakking 3	5,5 cm
Breedte verpakking 3	9 cm
Lengte verpakking 3	107 cm

Offer Sustainability

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------