

Fiche produit

Caractéristiques

03260

Prisma - pack 250 - kit (rail + plastrons) pour NG125 INS160 - H300 - L600



Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma G
Type de produit ou équipement	Unité fonctionnelle entrante
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma Pack 250 boîtier
Type de plastron	Découpe
Produit installé	Acti 9 : fixe appareil modulaire ComPacT : fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS40 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS63 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Acti 9 : fixe C120 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Acti 9 : fixe iC120 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Multi 9 : fixe NG125 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Acti 9 : fixe C120 avec protection différentielle - contrôle : par maneton Acti 9 : fixe iC120 avec protection différentielle - contrôle : par maneton Multi 9 : fixe NG125 avec protection différentielle - contrôle : par maneton
Description des pôles	1 x3P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS40 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS40 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS63 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS63 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: C120 1 x4P: rail modulaire support: C120 1 x3P: rail modulaire support: iC120 1 x4P: rail modulaire support: iC120 1 x3P: rail modulaire support: NG125 1 x4P: rail modulaire support: NG125
Position de montage	Verticale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Coffret Pack - largeur 600 mm
Nombre de rangées horizontales	1
Nombre de modules verticaux (50 mm)	6
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	300 mm
Largeur	600 mm
Poids du produit	1,58 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Acti 9 C120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Acti 9 C120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Acti 9 appareil modulaire fixe 48 direct 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 3P 1 direct 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 4P 1 direct 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Acti 9 C120 avec fixe par maneton 3P 1 direct 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Acti 9 C120 avec fixe par maneton 4P 1 direct 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 3P 1 direct 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 4P 1 direct 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Multi 9 NG125 avec fixe par maneton 3P 1 direct 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Multi 9 NG125 avec fixe par maneton 4P 1 direct 6 175 mm

Environnement

Degré de protection (IP)	IP30
--------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,700 cm
Largeur de l'emballage 1	51,500 cm
Longueur de l'emballage 1	69,500 cm
Poids de l'emballage 1	2,000 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	111,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	74,160 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------