



Presentazione

Gamma	Acti9
Tipo prodotto	Pettine di distribuzione
Installazione	Orizzontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Descrizione linee	3L + N
Length in 18 mm modules	48

Caratteristiche tecniche

Numero di denti	"Ingresso": 1 N + 3 L Uscita: 44 ways N + L
Configurazione poli per 1 via	"Ingresso": 1 4P Uscita: 1 "1P + N" "Ingresso": 1 3P + N Uscita: 1 2P
Passo di collegamento	"Ingresso": 18 mm Uscita: 9 mm
Tipo di connettore	Dente
Distanza fra i denti	"Ingresso": 72 mm Uscita: 18 mm
Marchatura	Uscita: N L1 N L2 N L3 "ingresso": N L1 L2 L3
Dispositivo linea in ingresso	ID sinistra
Isolamento	Isolato
Device presentation	Non tagliabile
Corrente nominale di impiego [Ie]	80 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA fase/neutro 400 V CA fase/fase
Tensione nominale di isolamento [Ui]	440 V CA conforme a IEC 61439-1
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	6 kV
Posizione montaggio	Parte superiore su morsetti a gabbia
Passo 9 mm	96
Larghezza	864 mm
Colore	Grigio chiaro (RAL 7035)
Compatibilità gamma	Acti9 Acti9 C40 Acti9 Acti9 DT40 Acti9 - Acti9 - Acti9 Acti9 DT60 Acti9 Acti9 iDPN N Arc Acti9 Acti9 iARC DPNN

Ambiente

Norme di riferimento	EN/IEC 60439-1 IEC 60947-7
Resistenza al fuoco	960 °C (30 s) conforme a IEC 60695-2-1
Grado di inquinamento	3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3 cm
Confezione 1: larghezza	2,4 cm
Confezione 1: profondità	86,5 cm
Confezione 1: peso	672 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------