



### Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produkt oder Komponententyp	Hilfsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	iOF
Zusammens. d. Signalkontakte	1 C/O
Nennstrom [In]	6 A: 24 V DC 2 A: 60 V DC 1,5 A: 110 V DC 1 A: 250 V DC 6 A: 24-230 V AC - 50 Hz 3 A: 415 V AC - 50 Hz
9-mm-Raster	1

### Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	IC60 RCBO
Montagevariante	Schraubklemmen
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	86 mm
Breite	9 mm
Tiefe	71 mm
Produktgewicht	34,5 g
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Klemmschraube (unten) 1 Kabel 0,25...4 mm <sup>2</sup> - fest Klemmschraube (unten) 1 Kabel 0,25...2,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Klemmschraube (unten) 2 Kabel 1,5 mm <sup>2</sup> - fest Klemmschraube (unten) 2 Kabel 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Klemmschraube (unten) 1 Kabel 2,5 mm <sup>2</sup> - flexibel mit Aderendhülse
Drahtisolationlänge	6 mm für unten Verbindung
Anzugsmoment	0,6 Nm unten

### Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	49,0 g
Höhe VPE1	8 cm
Breite VPE1	2 cm
Länge VPE1	9,8 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltmenge VPE2	12
Gewicht VPE2	687,0 g
Höhe VPE2	10 cm
Breite VPE2	11 cm

Länge VPE2	25 cm
Verpackungstyp VPE3	S03
Inhaltsmenge VPE3	72
Gewicht VPE3	4,623 kg
Höhe VPE3	30 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.