Produktdatenblatt
Eigenschaften

632519
KNX ARGUS 220, polarweiß

Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produktname	KNX
Produkt- oder Komponententyp	Bewegungsmelder
Geräteanwendung	Beleuchtung
Bustyp	KNX
Produktspezifische Anwendung	Treppenhausüberwachung
Farbton	Polarweiß
Farbcode	RAL 9010

Zusatzmerkmale

Anzahl der Kanäle	5 20
Schutzart	Unterkriechschutz
Art der Einstellung	Lichtempfindlichkeit einstellbar
Einschaltdauer	9.144 Minuten
Zeitverzögerungsbereich	0 - 1 s (Einschalten)
Erfassungsfläche	Seitlich: 12 m Vorne: 16 m
Bewegungserkennungsbereich	24 m
Horizontaler Erkennungswinkel	0…220 °
Material	Kunststoff
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Gehäusevariante	Oberfläche
Montagehöhe	2,5 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,200 cm
VPE 1 Breite	14,500 cm
VPE 1 Länge	18,200 cm
VPE 1 Gewicht	370,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30,500 cm
VPE 2 Breite	34,000 cm
VPE 2 Länge	40,700 cm
VPE 2 Gewicht	4,912 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate