



### Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de produto ou componente	Disparo por mínimo de tensão
Nome abreviado do equipamento	iMNx
Tensão do circuito de comando	220...240 V CA 50/60 Hz
Tipo de controlo	Com alimentação externa
Distancias de 9 milímetros	2

### Complementar

Compatibilidade gama	Acti 9 Acti9 iC65 Acti 9 Acti9 ARA Acti 9 Acti9 iDPN Vigi Acti 9 Acti9 iID Acti 9 Acti9 iSW-NA Acti 9 Acti9 RCA Acti 9 Acti9 iDPN (China version) Acti 9 Acti9 iC60 double terminals miniature circuit breaker Acti 9 Acti9 iC40
Sinalização local	Indicador de acção
Modo de montagem	Encaixe
Suporte de montagem	Calha DIN
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado	Parte superior sim
Largura	18 mm
Cor	Branco
Ligações - terminais	Terminal de abraçadeira - 1 cabo(s) 11 mm <sup>2</sup> - rígido Terminal de abraçadeira - 2 cabo(s) 2,1 mm <sup>2</sup> - rígido Terminal de abraçadeira - 1 cabo(s) 9 mm <sup>2</sup> - flexível Terminal de abraçadeira - 2 cabo(s) 2,1 mm <sup>2</sup> - flexível com extremidade do cabo
Binário de aperto	1 N.m
Código de compatibilidade	iMNx

### Ambiente

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tropicalização	2em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Humidade relativa	95 %em55 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-35...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...85 °C

### Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	8,1 cm
Package 1 Length	9,3 cm

Package 1 Weight	88 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	8,8 cm
Package 2 Width	10,4 cm
Package 2 Length	26,7 cm
Package 2 Weight	758 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	7,311 kg

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaraco REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepo
Sem mercrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaraco RoHS China</a>
Informaces das isenoes RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgao Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informaco Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
WEEE	No mercado da Unio Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resduos especfico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------