



Principal

Alcance	Acti 9
Tipo de produto ou componente	Pente
Modo de montagem	Horizontal
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de ligação
Lines description	3L + N
Length in 18 mm modules	24

Complementar

Número de vias	6 N + 3 L
Poles configuration for 1 way	1 x 3P + N 1 x 4P
Desvio de ligação	18 mm
Tipo de conector	dente
Distância entre a forma	72 mm
Marcação	N L1 L2 L3
Isolamento	Insulated
Apresentação do dispositivo	Recortável
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	100 A a 40 °C
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	415 V AC
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V ACem conformidade com IEC 61439-2
Local de montagem	Top or bottom ligado terminais tipo túnel Top or bottom ligado double terminal
Distancias de 9 milímetros	48
Largura	430 mm
Cor	Branco(RAL 9003)
Compatibilidade gama	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti9 iK60 Acti 9 Acti9 iLD Acti 9 Acti9 iLD K Acti 9 Acti9 iSW Acti 9 Acti9 iSW-NA Multi 9 Multi9 C60

Ambiente

Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Resistência a incêndios	960 °C (30 s) em conformidade com IEC 60695-2-1
Grau de poluição	3em conformidade com IEC 60947-7-1
Grau de proteção IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,600 cm
Package 1 Width	8,400 cm
Package 1 Length	46,600 cm
Package 1 Weight	289,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	5,600 cm
Package 2 Width	8,400 cm
Package 2 Length	46,600 cm
Package 2 Weight	1,546 kg
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	35
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	11,790 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------