



Fő jellemzők

Range of product	Acti9
Termék neve	Acti 9 iINT
Termék vagy alkatrész típusa	Moduláris intelligens relé
Készülék rövid neve	iINT
[Us] névleges betáplálási feszültség	110...230 V AC -50/60 Hz 110...130 V DC elkülönítetlen

Kiegészítő jellemzők

Indicator light	1 LED fehér, élettartam 100000 óra állandó világítási hatékonyság (fogyasztás 0,3 W)
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	Szimmetrikus sín
Fésűs gyűjtősin és elosztóblokk kompatibilitás	Felfelé: ProDis
9 mm-es osztások	2
Magasság	82 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	69,5 mm
Szín	Fehér (RAL 9003)
Kiegészítő kapcsolat végpont	Alagút típusú csatlakozó 1 kábel merev 0,5 mm ² Alagút típusú csatlakozó 2 kábel merev 2,5 mm ² Alagút típusú csatlakozó 1 kábel rugalmas 0,5 mm ² Alagút típusú csatlakozó 2 kábel rugalmas 2,5 mm ² Alagút típusú csatlakozó 2 kábel sodrott, érvéghüvellyel 2,5 mm ²
Vezeték csupaszítási hossz	9 mm
Meghúzási nyomaték	1 N.m

Környezet

Szabványok	IEC 60947-5-1/1991
IP védettségi fok	IP2 IPxx B
Szennyezettségi fok	3
Tropikalizáció	2
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-35...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,800 cm
1. csomag szélessége	6,700 cm
1. csomag hossza	9,000 cm

1. csomag súlya	39,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2.csomag magassága	8,000 cm
2. csomag szélessége	9,900 cm
2. csomag hossza	23,300 cm
2. csomag súlya	520,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	108
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	5,100 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket és kábeleket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------