



Principal

Alcance	Acti 9
Tipo de produto ou componente	Pente
Modo de montagem	Horizontal
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de ligação
Lines description	3L + N
Length in 18 mm modules	57

Complementar

Número de vias	14 vias N + 3 L
Poles configuration for 1 way	1 x 3P + N 1 x 4P
Desvio de ligação	18 mm
Tipo de conector	dente
Distância entre a forma	72 mm
Marcação	N L1 L2 L3
Isolamento	Insulated
Apresentação do dispositivo	Recortável
Equipamento fornecido	Conjunto de 10 end piece
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	100 A a 40 °C
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	415 V AC
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V ACem conformidade com IEC 61439-2
Local de montagem	Top or bottom ligado terminais tipo túnel Top or bottom ligado double terminal
Distancias de 9 milímetros	114
Largura	1000 mm
Cor	Branco(RAL 9003)
Compatibilidade gama	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti9 iK60 Acti 9 Acti9 iID Acti 9 Acti9 iID K Acti 9 Acti9 iSW Acti 9 Acti9 iSW-NA Multi 9 Multi9 C60

Ambiente

Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Resistência a incêndios	960 °C (30 s) em conformidade com IEC 60695-2-1
Grau de poluição	3em conformidade com IEC 60947-7-1
Grau de proteção IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	2,800 cm
Package 1 Length	100,000 cm
Package 1 Weight	751,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	5,800 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	104,500 cm
Package 2 Weight	3,916 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	270
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	223,464 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------