



Principal

Range of product	Acti 9
Nome do produto	Acti9 ITA
Nome abreviado do equipamento	ITA
Tipo de produto ou componente	Yearly programmable time switch
Aplicação do aparelho	Building
Tipo de bateria	Lítio
Número de canais	1
Língua do utilizador	Romeno Inglês Dinamarquês Alemão Espanhol Italiano Sueco Francês Norueguês Holandês Checo Húngaro Polaco Finlandês Português
Tonalidade	Branco RAL 9003)

Complementar

Corrente de comutação máxima	16 A - 250 V AC 1 6 A - 250 V AC 0,6
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V AC a 50/60 Hz
Precisão	+/- 0.5 s/day 20 °C
Duração do ciclo	24 hours + 7 days + year
Número máximo de comutações	300
Duração mínima do intervalo	1 s
Função disponível	Manual or software programming Cycle programming Time synchronisation via antenna possible External input for override Troca automática horário verão/inverno Programação de impulsos
Tipo de visor	LCD retroiluminado
Duração da bateria	10 ano(s)
Hora da cópia de segurança	10 years time and program saving
Tipo de definição	Função de ausência para férias PIN code
Ligações - terminais	Terminais de parafuso
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	4
Largura	35,8 mm
Altura	90 mm
Profundidade	63 mm
Função	12.5 kA
Ausência para férias	Sim

Mudança temporal	Automático
Atualizado por	DCF77 GPS
Código de compatibilidade	ITA
Segmento de mercado	Pequenos edifícios

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para operação	-30...55 °C
Índice de protecção IP	IP20

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	7,8 cm
Package 1 Length	12,5 cm
Package 1 Weight	232,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,503 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------