



Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 ITA
Kurzbezeichnung des Geräts	ITA
Produkt- oder Komponententyp	Jährlich programmierbarer Zeitschalter
Geräteanwendung	Gebäude
Batterietyp	Lithium
Anzahl der Kanäle	1
Benutzersprache	Rumänisch Englisch Dänisch Deutsch Spanisch Italienisch Schwedisch Französisch Norwegisch Niederländisch Tschechisch Ungarisch Polnisch Finnisch Portugiesisch
Farbton	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Maximaler Schaltstrom	16 A - 250 V AC pf = 1 6 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC bei 50/60 Hz
Genauigkeit	+/- 0,5 s/Tag 20 °C
Zyklusdauer	24 Stunden + 7 Tage + Jahr
Max. Anzahl der Schaltungen	300
Mindest-Intervalldauer	1 s
Funktion verfügbar	Manuelle oder Softwareprogrammierung Zyklusprogrammierung Zeitsynchronität über Antenne möglich Externer Eingang für Überbrückung Automatische Winter-/Sommerzeitumstellung Pulse-Programmierung
Displaytyp	Hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)
Batterielebensdauer	10 Jahr(e)
Sicherungsdauer	10 Jahre Zeit- und Programmeinsparung
Typ Einstellung	Abwesenheitsfunktion PIN-Code
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	4
Breite	35,8 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	63 mm
Funktion	Impulsprogrammierung
Urlaubsabwesenheit	Ja

Zeitumstellung	Automatisch
Aktualisiert durch	DCF77 GPS
Kompatibilitätscode	ITA
Marktsegment	Kleingewerbe

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...55 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	7,8 cm
VPE 1 Länge	12,5 cm
VPE 1 Gewicht	232,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	18
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,503 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.