



Principal

Marca do produto	Schneider Electric
Alcance	Wiser
Concentrator compatibility	Wiser hub generation 1 Wiser hub generation 2
Tipo de produto ou componente	Sensor de inundação
Mobile App name	Wiser by SE Wiser Home
Tonalidade	branco

Complementar

Material	Termoplástica
[Ue] tensão operacional nominal	3 V
Alimentação	Bateria alcalino 2 x 1.5 V / LR03 AAA
Duração da bateria	5 ano(s)
Sinalização local	1 laranja LED a piscar , função: battery needs replcing
Tipo de rede de comunicação	Sem fios Zigbee(2,4 GHz), 2,5 mW a < 50 m
Sinalização sonora	Alarme sirene 70 dB
Profundidade	18,96 mm
Sinal de activação	144/day
Altura	70,8 mm
Largura	68,68 mm
Normas	EN 60669-2-5 IEC 60669-2-5
Certificações do produto	CE[RETURN]Zigbee 3.0

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para operação	-10...50 °C
Humidade relativa	10...95 %
Grau de protecção IP	IP45
Característica ambiental	Utilização para interior

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,2 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	135,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,66 kg

Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	640
Package 3 Height	75,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	98,56 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------