




Principal

Marca do produto	Schneider Electric
Alcance	Wiser
Concentrator compatibility	Wiser hub generation 1 Wiser hub generation 2
Tipo de produto ou componente	Sensor
Mobile App name	Wiser by SE Wiser Home
Tonalidade	Branco RAL 9003)
Tipo do sensor	Humidity sensor Temperature
Alimentação	Bateria3 V / CR2451

Complementar

Apresentação do dispositivo	Produto completo
Montagem de dispositivos	Superfície
Tipo de rede de comunicação	Sem fios Zigbee(2,4 GHz), 2,5 mW a < 50 m
Duração da bateria	5 ano(s)
Sinalização local	1 lanterna LED a piscar , função: battery needs replacing
Intervalo de medição	10...95 % RH
Medição da temperatura	-10...50 °C
Medida de intervalo de sinal	30 min 10 min 5 min 1 min.
Modo de fixação	By screws and dowels Fita adesiva
Profundidade	17,2 mm
Altura	45 mm
Largura	45 mm
Normas	EN/IEC 60730-2-9 EN/IEC 60730-2-13
Certificações do produto	CE[RETURN]Zigbee 3.0

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para operação	-10...50 °C
Humidade relativa	10...95 %
Altitude de funcionamento	<= 2000 m
Grau de protecção IP	IP20
Característica ambiental	Utilização para interior

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Package 1 Weight	100,000 g
Unit Type of Package 2	S02

Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,243 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	640
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	75,888 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------