



Egenskaber

Produktserie	Stago
Produkttype	Dæksel
Mounting location	Opvarmede rum med tør luft og ubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder

Produktinformationer

Montagevinkel	90 °
Retning på ændringsstykke	Horisontal
Anvendes til	T-stk. KG281 til kabelbakke 60 mm højde og 200 mm bredde T-stk. KG281 til kabelbakke 35 mm højde og 200 mm bredde T-stk. KG281 til kabelbakke 85 mm højde og 200 mm bredde T-stk. KG281 til kabelbakke 110 mm højde og 200 mm bredde T-stk. KB184 til kabelbakke 35 mm højde og 200 mm bredde T-stk. KB184 til kabelbakke 60 mm højde og 200 mm bredde T-stk. KB184 til kabelbakke 85 mm højde og 200 mm bredde T-stk. KB184 til kabelbakke 110 mm højde og 200 mm bredde T-stk. KB284 til kabelbakke 35 mm højde og 200 mm bredde T-stk. KB284 til kabelbakke 60 mm højde og 200 mm bredde T-stk. KB284 til kabelbakke 85 mm højde og 200 mm bredde T-stk. KB284 til kabelbakke 110 mm højde og 200 mm bredde
Montage	Uden skrue
Material with surface treatment	Stål forgalvaniseret, "RAL 9016"
Corrosion class	C2
Længde	300 mm
Højde	11 mm
Bredde	400 mm
Vægt	0,718 kg / sæt med 100

Forpakkingsinformation

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	718 g
Forpakning 1 højde	1 cm
Forpakning 1 bredde	30 cm
Forpakning 1 længde	40 cm
Enhedstype forpakning 2	BB1
Antal enheder forpakning 2	10
Forpakning 2 højde	6 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 længde	40 cm
Enhedstype forpakning 3	P12
Antal enheder forpakningstype 3	120
Forpakning 3 vægt	87,84 kg
Forpakning 3 højde	33,5 cm

Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 længde	120 cm

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil For Produkt

Samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------