



Principal

Marca do produto	Schneider Electric
Alcance	Wiser
Nome do produto	Sensor de movimento Wiser
Tipo de produto ou componente	Connected movement detector
Concentrator compatibility	Wiser hub generation 1 Wiser hub generation 2
Mobile App name	Wiser by SE Wiser Home
Aplicação do aparelho	Monitorização Controlo

Complementar

Apresentação do dispositivo	Produto completo
Tonalidade	branco
[Ue] tensão operacional nominal	3 V
Alimentação	Bateria 2 x 1.5 V / LR03 AAA
Duração da bateria	5 ano(s)
Tipo de rede de comunicação	Sem fios Zigbee(2,4 GHz), 2,5 mW a < 50 m
Largura	26,6 mm
Diâmetro	70,8 mm
Normas	IEC 60669-2-5 EN 60669-2-5
Certificações do produto	CE[RETURN]Zigbee 3.0
Segmento de mercado	Residencial

Ambiente

Humidade relativa	10...95 %
Temperatura do ar ambiente para operação	-10...50 °C
Altitude de funcionamento	<= 2000 m
Característica ambiental	Utilização para interior

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	138,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,775 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	640

Package 3 Height	75,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	100,4 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------