



Egenskaber

Produktserie	Stago
Produkttype	Dæksel
Mounting location	Opvarmede rum med tør luft og ubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder

Produktinformationer

Montagevinkel	90 °
Retning på ændringsstykke	Horisontal
Anvendes til	T-stk. KG281 til kabelbakke 60 mm højde og 500 mm bredde T-stk. KG281 til kabelbakke 85 mm højde og 500 mm bredde T-stk. KG281 til kabelbakke 110 mm højde og 500 mm bredde T-stk. KB184 til kabelbakke 60 mm højde og 500 mm bredde T-stk. KB184 til kabelbakke 85 mm højde og 500 mm bredde T-stk. KB184 til kabelbakke 110 mm højde og 500 mm bredde T-stk. KB284 til kabelbakke 60 mm højde og 500 mm bredde T-stk. KB284 til kabelbakke 85 mm højde og 500 mm bredde T-stk. KB284 til kabelbakke 110 mm højde og 500 mm bredde
Montage	Uden skrue
Material with surface treatment	Stål forgalvaniseret
Corrosion class	C2
Vægt	2,607 kg / sæt med 100

Forpakkingsinformation

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	5,482 kg
Forpakning 1 højde	1 cm
Forpakning 1 bredde	61 cm
Forpakning 1 længde	70 cm
Enhedstype forpakning 2	BB1
Antal enheder forpakning 2	10
Forpakning 2 vægt	54,82 kg
Forpakning 2 højde	6 cm
Forpakning 2 bredde	60 cm
Forpakning 2 længde	70 cm

Informationerne i dette dokument indeholder generel beskrivelse og/eller teknisk karakteristik af produktets egenskaber. Denne dokumentation er ikke en erstatning for og er ikke beregnet til at afgøre egnetheden eller driftssikkerheden på disse produkter til specifikke brugerapplikationer. Det er brugerens pligt at udføre en relevant og komplet risikovurdering, evaluering og test af produktet med henblik på den specifikke applikation og brug deraf. Hverken Schneider Electric Industries SAS eller associerede selskaber eller datterselskaber kan holdes ansvarlige eller forpligtet for misbrug af informationerne oplyst her.

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil For Produkt

Samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------