



Egenskaber

Range	"Stago"
Produkttype	Dæksel
Mounting location	Opvarmede rum med tør luft og ubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder

Produktinformationer

Arbejdsvinkel	90 °
Retning på ændringsstykke	Vertikal
Anvendes til	Rising stk. KG281 til kabelbakke 35 mm højde og 200 mm bredde Rising stk. KG281 til kabelbakke 60 mm højde og 200 mm bredde Rising stk. KG281 til kabelbakke 85 mm højde og 200 mm bredde Rising stk. KG281 til kabelbakke 110 mm højde og 200 mm bredde Rising stk. KB184 til kabelbakke 35 mm højde og 200 mm bredde Rising stk. KB184 til kabelbakke 60 mm højde og 200 mm bredde Rising stk. KB184 til kabelbakke 85 mm højde og 200 mm bredde Rising stk. KB184 til kabelbakke 110 mm højde og 200 mm bredde Rising stk. KB284 til kabelbakke 35 mm højde og 200 mm bredde Rising stk. KB284 til kabelbakke 60 mm højde og 200 mm bredde Rising stk. KB284 til kabelbakke 85 mm højde og 200 mm bredde Rising stk. KB284 til kabelbakke 110 mm højde og 200 mm bredde
Montage	Uden skrue
Material with surface treatment	Stål forgalvaniseret
Corrosion class	C2
Længde	126 mm
Højde	11 mm
Bredde	200 mm
Vægt	0,161 kg / sæt med 1

Forpakkingsinformation

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	161 g
Forpakning 1 højde	1 cm
Forpakning 1 bredde	13 cm
Forpakning 1 længde	20 cm
Enhedstype forpakning 2	BB1
Antal enheder forpakning 2	10
Forpakning 2 højde	6 cm
Forpakning 2 bredde	12,6 cm
Forpakning 2 længde	20,2 cm
Enhedstype forpakning 3	CAR
Antal enheder forpakningstype 3	10
Forpakning 3 vægt	1,61 kg
Forpakning 3 højde	6 cm

Forpakning 3 bredde	12,6 cm
Forpakning 3 længde	20,2 cm

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil For Produkt

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------