



Egenskaber

| | |
|-------------------|--|
| Range | "Stago" |
| Produkttype | Dæksel |
| Mounting location | Opvarmede rum med tør luft og ubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder |

Produktinformationer

| | |
|---------------------------------|---|
| Arbejdsvinkel | 90 ° |
| Retning på ændringsstykke | Vertikal |
| Anvendes til | Rising stk. KG281 til kabelbakke 35 mm højde og 500 mm bredde Rising stk. KG281 til kabelbakke 60 mm højde og 500 mm bredde Rising stk. KG281 til kabelbakke 85 mm højde og 500 mm bredde Rising stk. KG281 til kabelbakke 110 mm højde og 500 mm bredde Rising stk. KB184 til kabelbakke 35 mm højde og 500 mm bredde Rising stk. KB184 til kabelbakke 60 mm højde og 500 mm bredde Rising stk. KB184 til kabelbakke 85 mm højde og 500 mm bredde Rising stk. KB184 til kabelbakke 110 mm højde og 500 mm bredde Rising stk. KB284 til kabelbakke 35 mm højde og 500 mm bredde Rising stk. KB284 til kabelbakke 60 mm højde og 500 mm bredde Rising stk. KB284 til kabelbakke 85 mm højde og 500 mm bredde Rising stk. KB284 til kabelbakke 110 mm højde og 500 mm bredde |
| Montage | Uden skrue |
| Material with surface treatment | Stål forgalvaniseret |
| Corrosion class | C2 |
| Længde | 126 mm |
| Vægt | 0,403 kg |

Forpackningsinformation

| | |
|----------------------------|---------|
| Enhedstype forpakning 1 | PCE |
| Antal enheder forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vægt | 430 g |
| Forpakning 1 højde | 1 cm |
| Forpakning 1 bredde | 13 cm |
| Forpakning 1 længde | 50 cm |
| Enhedstype forpakning 2 | BB1 |
| Antal enheder forpakning 2 | 10 |
| Forpakning 2 højde | 6 cm |
| Forpakning 2 bredde | 12,6 cm |
| Forpakning 2 længde | 50,2 cm |

Bæredygtighed

| | |
|--------------------------------|--|
| Bæredygtighed | Green Premium-produkt |
| REACH-regulering | REACH-erklæring |
| REACH uden SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring |
| Uden giftige tungmetaller | Ja |
| Kviksølvfri | Ja |
| Oplysninger om RoHS-undtagelse | Ja |
| Kina RoHS-regulering | Kina RoHS-erklæring |
| Miljømæssige oplysninger | Miljøprofil For Produkt |

samhandelsbetingelser DK

| | |
|-----------|---------------|
| Lagerkode | Ikke på lager |
|-----------|---------------|