



Principal

Gama	Asfora
Tip produs sau componenta	Priza de date
Prezentare dispozitiv	Produs complet
Aplicatie a dispozitivului	Comunicare
Tip manta cablu	UTP
Tip priza de date	Priza RJ45
Tip de ambalaj	Flow-pack
Culoare	Alb
Culoare principala	Alb

Suplimentar

Montare dispozitiv	Incastrat
Numar priza	1
Categoria de retea de comunicatii	5e
Conexiuni - borne	IDC
Numar de cabluri	1 cablu(ri)
Rigiditate cablu	Rigid
Finisare suprafata	Lucios
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centala ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
Material conductor	Aramiu
Mod de fixare	Gheare51...80 mm
Inaltime	83 mm
Latime	83 mm
Adancime	48 mm
Adancimea proiectata	9 mm
Greutate neta	0,063 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,000 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	65,800 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	730,000 g

Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	9,329 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------