



### Principal

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Alcance                                | EVlink                  |
| Tipo de produto ou componente          | Charging cable          |
| Acessório / categoria de peça separada | Acessorio de cablagem   |
| Número de fases da rede                | Monofásico              |
| Identificação de polos                 | 1P + N                  |
| [In] corrente nominal                  | 32 A                    |
| [Us] tensão de alimentação nominal     | 220...240 V AC 50/60 Hz |
| Número de soquete                      | 2                       |

### Complementar

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plug type                 | T2 / contactos banhados a prata charging station end                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo de conector          | T2 vehicle end contactos banhados a prata<br>T2 charging station end contactos banhados a prata                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Compatibilidade gama      | EVlink EVlink parking EVF1 charging station<br>EVlink EVlink parking EVW1 charging station<br>EVlink EVlink parking EVF2 charging station<br>EVlink EVlink parking EVW2 charging station<br>EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 charging station<br>EVlink EVlink Wallbox EVH2 charging station<br>EVlink EVlink Pro AC EVB3 charging station<br>EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 charging station |
| Normas                    | IEC 62196-2<br>IEC 62196-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Certificações de produtos | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Comprimento               | 5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso líquido              | 2,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cor                       | Cinzentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Ambiente

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Grau de proteção IP                           | IP45em conformidade com IEC 60529 |
| Grau de proteção IK                           | IK10 conforming to IEC 62262      |
| Temperatura do ar ambiente para a operação    | -30...50 °C                       |
| Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -40...80 °C                       |
| Humidade relativa                             | 5...95 %                          |

### Unidades de Embalagem

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 10,000 cm |
| Package 1 Width              | 33,000 cm |
| Package 1 Length             | 42,000 cm |
| Package 1 Weight             | 2,406 kg  |
| Unit Type of Package 2       | S06       |
| Number of Units in Package 2 | 30        |
| Package 2 Height             | 75,000 cm |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Package 2 Width  | 60,000 cm |
| Package 2 Length | 80,000 cm |
| Package 2 Weight | 84,000 kg |

### Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                               |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                    |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme com os requerimentos de excepção           |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                 |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>               |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                 |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>         |
| Perfil de Circularidade        | <a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a> |

### Garantia contratual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|