



Principal

Sistema de instalação de cablagem	Caminho Poste Caixa para secretária Pólo
Tipo de produto ou componente	Dispositivo de ligação à terra

Complementar

Tipo de pólo	Frente e verso Unilateral
Tipo de posto	Frente e verso Unilateral
Tipo de caixa de serviço	Kit caixa de serviço
Apresentação do dispositivo	Vazio
Tonalidade	Verde Amarelo
Quantidade por conjunto	Conjunto de 10
Materiais de fecho	Alumínio
Dimensão de fecho	155 x 55 mm 75 x 55 mm 120 x 55 mm 95 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 140 x 55 mm 80 x 55 mm
Compatibilidade do produto	Altira dispositivos de cablagem Unica dispositivos de cablagem
Acabamento superficial pólo / post	Pó revestido Anodizado
Modo de fixação pólo	Free-standing Montado em tensão
Material	Alumínio
Comprimento	200 mm
Segmento de mercado	Residencial Pequenos edifícios

Ambiente

Normas	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-104
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...60 °C
Índice de protecção IP	IP30

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,300 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	21,500 cm
Package 1 Weight	8,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	1,500 cm
Package 2 Width	4,000 cm
Package 2 Length	22,500 cm
Package 2 Weight	88,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	500
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,587 kg

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------